

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM MAT

Watergedragen matte voor- en aflak voor binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars


Algemeen	
Kenmerken	<p>Uitstekende verwerkingseigenschappen. Lange open tijd. Goede vloeiing; met de rol zal een gelijkmatige, lichte structuur worden bereikt. Goede dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten. Voldoet aan BREEAM HEA9. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Zowel met alkyd als acrylaat behandelde houten en kunststof ondergronden. Voor het aflakken van metalen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen.</p>

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of verroller.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 90 micrometer natte laagdikte).
Rendement	11 m <sup>2</sup> /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: 0-5%</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 7°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM MAT

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,24 g/cm <sup>3</sup> .	
Vastestofgehalte	Ca. 38,1 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 60 minuten, Kleefvrij na ca. 2 uur, Droog en overschilderbaar na ca. 4,5 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Lichte en donkere kleuren	Blik van 1 liter

Keurmerken	
	<a href="#">klik hier voor certificaat</a>